

**LED baterijska svjetiljka u obliku olovke, tip: 175****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081577 175
GTIN	4062406262044
Razred artikla	02A

Opis**Izvedba:**

LED baterijska svjetiljka u obliku olovke s glavnim svjetlom koje se može prigušivati u stupnjevima i dodatnom funkcijom reflektora. Snažni magnet na dnu svjetiljke.

Funkcija:

IP30: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing > 2,5$ mm, no alate i žice treba držati podalje, a osim toga nema zaštite od vode.

Dio isporuke:

Uključuje USB kabel za punjenje.

Tehnički opis

Napon baterije	3,7 V
Rasvjetno tijelo	LED modul
Vrsta baterije	Litij-ionska baterija
Broj sadržanih baterija	1
Težina	77 g

Ukupna duljina	175 mm
Kapacitet baterije	0,8 Ah
Trajanje osvjetljenja	2 - 16 h
ATEX zona	nema
Jakost svjetlosti	20 - 200 lm
IP-klasa zaštite	IP 30
Ukupna širina	23 mm
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka