

Garant**Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus, Ø×ukupna duljina: 16X210mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	789010 16X210
GTIN	4062406262648
Razred artikla	71C

Opis**Izvedba:**

Upečatljiv i agresivan vrh omogućuje aktivno centriranje i optimalno vođenje tijekom postupka bušenja. Inovativni dizajn za glavu s kratkim ravnim pristupom za značajno brže bušenje uz značajno veću stabilnost, čak i u armiranom betonu. Spiralni oblik optimiziran za vibracije s ojačanom jezgrom. Promjer jezgre i spiralni nagib jezgre svrdla precizno su međusobno usklađeni i time osiguravaju učinkovit prijenos snage s udarne bušilice na vrh od tvrdog metala.

Prednost:

- **Kratko spiralno pokretanje i konkavno oblikovane stezne površine (učinak grabljenja) osiguravaju brz prijenos materijala od bušenja.**
- **Oznake trošenja: za procjenu je li alat još uvijek prikladan za bušenje rupa za klinove.**
- **Dodatno, specijalno oblikovano rezanje jezgre: učinkovito razbijanje betona.**

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida – uz najveću udobnost bušenja.

Napomena:

Kod primjene ekstra dugačkih svrdla (> 500 mm) najprije prethodno izbušiti pilotnu rupu s kratkim svrdlom jednakog promjera (sprječava savijanje i pucanje svrdla).

Tehnički opis

ukupna duljina	210 mm
Ø	16 mm
Duljina spirale	160 mm
Broj oštrica Z	2
Rezni materijal	HM
Zakivanje s udarcem / bez udarca	Bušenje s udarcem

Drška	SDS Plus
Vrsta proizvoda	Svrdlo za kamen