

**Garant****Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus, Ø×ukupna duljina: 10X350mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 789010 10X350 |
| GTIN           | 4062406262822 |
| Razred artikla | 71C           |

**Opis****Izvedba:**

Upečatljiv i agresivan vrh omogućuje aktivno centriranje i optimalno vođenje tijekom postupka bušenja. Inovativni dizajn za glavu s kratkim ravnim pristupom za značajno brže bušenje uz značajno veću stabilnost, čak i u armiranom betonu. Spiralni oblik optimiziran za vibracije s ojačanom jezgrom. Promjer jezgre i spiralni nagib jezgre svrdla precizno su međusobno usklađeni i time osiguravaju učinkovit prijenos snage s udarne bušilice na vrh od tvrdog metala.

**Prednost:**

- **Kratko spiralno pokretanje i konkavno oblikovane stezne površine (učinak grabljenja) osiguravaju brz prijenos materijala od bušenja.**
- **Oznake trošenja: za procjenu je li alat još uvijek prikladan za bušenje rupa za klinove.**
- **Dodatno, specijalno oblikovano rezanje jezgre: učinkovito razbijanje betona.**

**Upotreba:**

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida – uz najveću udobnost bušenja.

**Napomena:**

Kod primjene ekstra dugačkih svrdla (> 500 mm) najprije prethodno izbušiti pilotnu rupu s kratkim svrdlom jednakog promjera (sprječava savijanje i pucanje svrdla).

**Tehnički opis**

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Ø                                | 10 mm             |
| ukupna duljina                   | 350 mm            |
| Duljina spirale                  | 290 mm            |
| Broj oštrica Z                   | 2                 |
| Rezni materijal                  | HM                |
| Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Drška           | SDS Plus        |
| Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |