

Garant**Udarno svrdlo od tvrdog metala SDS-plus, Ø×ukupna duljina: 20X450mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 789010 20X450 |
| GTIN | 4062406262891 |
| Razred artikla | 71C |

Opis**Izvedba:**

Upečatljiv i agresivan vrh omogućuje aktivno centriranje i optimalno vođenje tijekom postupka bušenja. Inovativni dizajn za glavu s kratkim ravnim pristupom za značajno brže bušenje uz značajno veću stabilnost, čak i u armiranom betonu. Spiralni oblik optimiziran za vibracije s ojačanom jezgrom. Promjer jezgre i spiralni nagib jezgre svrdla precizno su međusobno usklađeni i time osiguravaju učinkovit prijenos snage s udarne bušilice na vrh od tvrdog metala.

Prednost:

- **Kratko spiralno pokretanje i konkavno oblikovane stezne površine (učinak grabljenja) osiguravaju brz prijenos materijala od bušenja.**
- **Oznake trošenja: za procjenu je li alat još uvijek prikladan za bušenje rupa za klinove.**
- **Dodatno, specijalno oblikovano rezanje jezgre: učinkovito razbijanje betona.**

Upotreba:

Za bušenje betona, prirodnog kamena i zida – uz najveću udobnost bušenja.

Napomena:

Kod primjene ekstra dugačkih svrdla (> 500 mm) najprije prethodno izbušiti pilotnu rupu s kratkim svrdlom jednakog promjera (sprječava savijanje i pucanje svrdla).

Tehnički opis

| | |
|----------------------------------|-------------------|
| Duljina spirale | 400 mm |
| Ø | 20 mm |
| Broj oštrica Z | 2 |
| ukupna duljina | 450 mm |
| Rezni materijal | HM |
| Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Drška | SDS Plus |
| Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |