



Podesimo pomagalo kod zavarivanja, tip: QHCSS



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	085957 QHCSS
GTIN	5012095618072
Razred artikla	08Q

Opis

Izvedba:

Držanje obradaka pod kutovima od 45° i 90°. Postojan na temperaturu do maksimalno 180 °C. Idealno za okrugle i četverokutne cijevi te kutni i plosnati materijal.

Tehnički opis

Duljina	111 mm
maksimalna postojanost na temperaturi	180 °C
širina	29 mm
Težina	0,7 kg
Nazivna sila stezanja	400 N
Visina	95 mm
Vrsta proizvoda	Kutni magnet