



## Čepići za uši, prilagođeni razini buke Peltor™, tip: EEP



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	097797 EEP
GTIN	511312774270
Razred artikla	04A

### Opis

#### Izvedba:

3M™ Peltor™ EEP-100 elektronički čepići za uši opremljeni su **funkcijom koja se prilagođava** razini buke te nudi dinamičku regulaciju vanjske buke. Time je moguće tihe zvukove pojačati (npr. glasove) i prigušiti iznenadnu buku koja oštećuje sluh. Tako se štiti sluh, a istovremeno održava svjesnost okoline i poboljšava komunikacija u bučnim okruženjima. Korisnik može intuitivno upravljati čepićima za uši pomoću tipke te na početku podesiti osnovnu glasnoću. Čepići za uši punjivi su putem USB priključka na kutiji za punjenje. Sitan, lak dizajn doprinosi udobnosti i poboljšava prihvaćanje nošenja korisnika.

SNR = 32 dB (H = 31 dB, M = 30 dB, L = 29 dB) s 3M™ UltraFit™ čepićima za uši. SNR = 36 dB (H = 35 dB, M = 34 dB, L = 32 dB) s PELTOR™ Triple C čepićima za uši.

#### Upotreba:

Za komunikaciju u zahtjevnim okruženjima s visokim i promjenjivim razinama buke.

#### Standard:

EN 352-2; EN 352-7

#### Dio isporuke:

2 x čepića za uši ovisni o razini, 1 x punjač, 1 x USB kabel, 1 par čepića UltraFit™ Small, 1 par čepića UltraFit™ Medium, 1 par čepića UltraFit™ Large, 1 par čepića Triple C.

### Tehnički opis

Seriya	Peltor™
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja)	32 dB(A)
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja)	36 dB(A)
Trajanje rada	16 h
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Standard	EN 352-2
Standard	EN 352-7
Vrsta proizvoda	Štitnici za uši