

3M**Štitnici za uši, prilagođeni razini buke Peltor™ WS™ LiteCom PRO III, tip: PRO3****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	097799 PRO3
GTIN	7318640066960
Razred artikla	04A

Opis**Izvedba:**

Visokoučinkoviti čepovi za zaštitu sluha ovisni o razini, s integriranim, analognim i digitalnim daljinskim sustavom za komunikaciju. Prilikom isporuke, dva radio komunikacijska sustava (1× analogni / 1× digitalni) su unaprijed programirana. Prema zadanim postavkama dostupno je 16 kanala (analogni PMR) i 16 kanala (digitalni PMR). Štitnici za uši se mogu programirati za do 70 različitih radio kanala. Bluetooth® Multipoint funkcija omogućuje bežičnu povezanost s mobilnim telefonom, tako da možete primati, voditi i završavati razgovore bez prekida rada. Mikrofon **koji prigušuje buku i vodootporan je** nudi glasovno upravljanje prijenosom (VOX) za komunikaciju u bučnim okolinama. Slušalice s mikrofonom sadrže **punjivu** litij-ionsku bateriju.

SNR = 33 dB (H = 34 dB, M = 31 dB, L = 25 dB).

Kombinira zaštitu za sluh, slušalice i mikrofon.

Upotreba:

Za komunikaciju u bučnim radnim okruženjima.

Standard:

EN 352-4; EN 352-6

Dio isporuke:

Uključuje bateriju, punjač, dodatni higijenski komplet i zaštitu za mikrofon.

Napomena:

Higijenski komplet pod br. 097767 vel. HY83

Tehnički opis

Trajanje rada	11 h
Težina	490 g
Serijski broj	Peltor™ WS™ LiteCom™ PRO III
SNR vrijednost (vrijednost prigušenja)	33 dB(A)
Opskrba energijom	Akumulatorski pogon
Standard	EN 352-4
Standard	EN 352-6
Vrsta proizvoda	Štitnici za uši

Pribor

Higijenski komplet tip HY83	097767 HY83
-----------------------------	-------------