

**Vlasno brunirano ravnalo u futroli, duljina: 500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	460100 500
GTIN	4062406264338
Razred artikla	42G

Opis**Izvedba:**

Kaljani, brušeni i fino lepani precizni mjerni bridovi. Šiljasti završetak omogućava mjerenje i u kutovima, utorima, udubljenjima itd. S plastičnom izoliranom drškom kao zaštita od prelaska topline s ruku.

Od očvrnutog čelika, oba ruba brunirana (bez odsjaja).

Napomena:

Tolerancija ravnine mjernog brida odnosi se na odstupanje od $\pm 15^\circ$ prema osi simetrije.

Tehnički opis

Duljina	500 mm
Tolerancija ravnine mjernog brida	0,004 mm
Standard	DIN 874
Materijal	dorađen specijalni čelik
Površina faze	brunirano (bez odsjaja)
Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F6
Vrsta proizvoda	Ravnalo sa zašiljenim vrhom

Usluge

Kalibriranje Oštro ravnalo maks. duljina 500 mm	026000 500
---	------------

DAkks kalibriranje Oštro ravnalo maks. duljina 500 mm

026010 500