



LED svjetiljka oblika kemijske olovke s baterijama, tip: PEN



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	081511 PEN
GTIN	5708997351314
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

Robusna i elegantna LED džepna svjetiljka u obliku kemijske olovke od aluminija s praktičnom kopčom za profesionalnu upotrebu. Sa svjetlosnim snopom koji se može fokusirati od 10-60°.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Tehnički opis

Težina	62 g
Ø glave	16 mm
ATEX zona	nema
IP-klasa zaštite	IP 54
Rasvjetno tijelo	LED modul
Funkcija džepne svjetiljke	Fokus
Tip baterije	Micro, AAA
Jakost svjetlosti	100 - 200 lm
Trajanje osvjetljenja	1,75 - 3,5 h
Oznaka proizvođača	FLASH PEN
Broj sadržanih baterija	2
Ukupna duljina	153 mm

Opskrba energijom	na bateriju
Vrsta proizvoda	Džepna svjetiljka

Pribor

Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081552 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081551 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081561 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081553 LR3
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR3	081554 LR3
Baterije od litij-metala Internacionalna veličina LR3	081559 LR3