

Brus za čelik specijalni korund srednje / vrlo fino, duljina×širina: 100X25mm**Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 558855 100X25 |
| GTIN | 4260496536704 |
| Razred artikla | 56Z |

Opis**Izvedba:**

Keramički vezan kombinirani brus sa stupnjem tvrdoće O/P. Gruba strana za grubo brušenje, fina strana za fino brušenje.

Plemeniti specijalni korund zrna 180 (srednje) s **dugim vijekom trajanja**. Druga strana od finog zrna 500 (vrlo fina), visokoučinkovita, **visoka površinska kvaliteta**.

Upotreba:

Za skidanje srha, fino brušenje kontura, zaobljavanje rubova.

Napomena:

Posebno kamenje za poliranje te izjednačavanje je dostupno na upit.

Tehnički opis

| | |
|-----------------|---------------------|
| Stupanj finoće | srednje / vrlo fino |
| Visina | 15 mm |
| širina | 25 mm |
| Duljina | 100 mm |
| Vrsta proizvoda | Kamen za brušenje |

Podaci korisnika

| | | | |
|--|---------------------|----------------------|----------------|
| | Prikladno za | V_c | ISO kod |
|--|---------------------|----------------------|----------------|

| | |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Aluminij Mg | prikladno |
| Čelik < 900 N/mm ² | prikladno |
| Čelik < 1400 N/mm ² | prikladno |
| Čelik < 55 HRC | prikladno |
| Čelik < 60 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Čelik < 67 HRC | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| INOX | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Ti | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| GG(G) | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| CuZn | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| Plastika, GFK | prikladno samo u posebnim uvjetima |
| mokro maksimalno | prikladno |
| suho | prikladno samo u posebnim uvjetima |