

**MARPOSS**
**Uređaj za prikaz mjerne vrijednosti DUO, tip: DUO**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	434735 DUO
GTIN	2050002040861
Razred artikla	43D

**Opis**
**Izvedba:**

Kompaktni uređaj za prikaz izmjerene vrijednosti sa zaslonom od 4,3 cola osjetljivim na dodir / u boji i funkcijom memorije izmjerene vrijednosti. Priključak za 2 induktivna mjerna ticala (sklopljivi polu most ili cijeli most). Uređaj je također kompatibilan s ticalima tvrtke Tesa. Moguć prikaz do 4 značajke. Izvoz podataka u DFQ ili CSV formatu preko USB sučelja.

**Funkcija:**

- **Dinamičke funkcije mjerenja: Maks., Min., Maks.-Min., (Min.-Maks.)/2, prosjek.**
- **Stupci u tri boje i digitalni prikaz mjernih vrijednosti.**
- **2 ulazna kruga i 2 izlazna kruga, bez potencijala (npr. za učitavanje mjernih vrijednosti i ocjenjivanje).**
- **Skaliranje se automatski namiješta ovisno o razini tolerancije.**

**Upotreba:**

Mogućće kao prikaz za jednostavne zadatke mjerenja (+A, -A) te proračun s oba mjerenja (npr. A +B, A-B, 0,5A+B). Za uporabu u radionicama i proizvodnji.

**Dio isporuke:**

Uključuje USB-mrežni dio za utikač, stalak.

**Dodatni pribor:**

Dodatno opcijsko proširenje s karticama za priključivanje na sučelju sabirnice polja: Profibus, Profinet ili Ethernet/IP.

**Tehnički opis**

Težina	1 kg
Duljina	130 mm
maksimalna rezolucija	0,01 $\mu\text{m}$
širina	95 mm
Visina	50 mm
Mjerno područje	Od $\pm 1$ do $\pm 10000 \mu\text{m}$
Opskrba energijom	mrežni pogon
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Vrsta proizvoda	Pokazna naprava