

Garant**GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, lijeva, sustav / veličina pločice: QC/23****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264835 QC/23
GTIN	4251414902619
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Držači za unutarne tokarenje br. 264890; 264894 i 264898.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarne hlađenje: da

Sustav: QC

Promjer: 20 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: SDQCL

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 11T3..

Kut rezne oštrice: 107,5 stupanj

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} : 26 mm

Udaljenost vrha od osi: 15 mm

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	15 mm
------------------------	-------

Sustav	QC
Ukupna duljina L	22 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SDQCL
Serija	Master Mute
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	26 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	269023 2
Kut rezne oštrice	107,5 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Promjer	20 mm
Primjena	lijeva
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Stezni vijak tip 2	269023 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Stezni vijak	269432
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500