

Garant**GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, lijeva, sustav / veličina pločice: QC/20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264835 QC/20
GTIN	4251414902435
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Držači za unutarnje tokarenje br. 264890; 264894 i 264898.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim priхватima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: QC

Promjer: 20 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: SCLCL

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: CC.. 09T3..

Kut rezne oštrice: 95 stupanj

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} : 24 mm

Udaljenost vrha od osi: 13 mm

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
---------------------------------------	-------------

ISO kod izmjenjiva rezna glava	SCLCL
Vijak za izmjenjivu pločicu	269023 2
Minimalni Ø predbušnja D _{min}	24 mm
Ukupna duljina L	20 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Promjer	20 mm
Kut rezne oštrice	95 stupanj
Seriya	Master Mute
Sustav	QC
Primjena	lijeva
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Stezni vijak tip 2	269023 2
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Stezni vijak tip 3	269022 3
Stezni vijak	269406
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500