

**Garant****GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: QC/22****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264834 QC/22
GTIN	4251414902503
Razred artikla	29D

**Opis****Odgovara:**

Držači za unutarnje tokarenje br. 264890; 264894 i 264898.

**Napomena:**

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: QC

Promjer: 20 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: SDQCR

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 0702..

Kut rezne oštrice: 107,5 stupanj

Minimalni  $\varnothing$  prebušenja  $D_{min}$ : 24 mm

Udaljenost vrha od osi: 13 mm

**Tehnički opis**

ISO kod izmjenjiva rezna glava	SDQCR
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..

Vijak za izmjenjivu pločicu	269023 1
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Sustav	QC
Serija	Master Mute
Kut rezne oštrice	107,5 stupanj
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	24 mm
Ukupna duljina L	20 mm
Promjer	20 mm
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

## Pribor

Stezni vijak	269431
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Stezni vijak tip 1	269023 1
Momentni odvijač sa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500