

Garant**GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: QC/23****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264834 QC/23
GTIN	4251414902527
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Držači za unutarnje tokarenje br. 264890; 264894 i 264898.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: QC

Promjer: 20 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: SDQCR

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 11T3..

Kut rezne oštrice: 107,5 stupanj

Minimalni \varnothing prebušenja D_{min} : 26 mm

Udaljenost vrha od osi: 15 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	22 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SDQCR

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	26 mm
Kut rezne oštrice	107,5 stupanj
Promjer	20 mm
Serija	Master Mute
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Vijak za izmjenjivu pločicu	269023 2
Udaljenost vrha od osi	15 mm
Sustav	QC
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Stezni vijak tip 2	269023 2
Stezni vijak	269432
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500