

Garant**GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: QC/20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264834 QC/20
GTIN	4251414902411
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Držači za unutarnje tokarenje br. 264890; 264894 i 264898.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: QC

Promjer: 20 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: SCLCR

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: CC.. 09T3..

Kut rezne oštrice: 95 stupanj

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} : 24 mm

Udaljenost vrha od osi: 13 mm

Tehnički opis

Kut rezne oštrice	95 stupanj
Promjer	20 mm

Sustav	QC
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	24 mm
Ukupna duljina L	20 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	269023 2
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SCLCR
Serija	Master Mute
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 09T3..
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Stezni vijak	269406
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Stezni vijak tip 3	269022 3
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Stezni vijak tip 2	269023 2
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500