

Garant**GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, lijeva, sustav / veličina pločice: QC/22****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264835 QC/22
GTIN	4251414902596
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Držači za unutarne tokarenje br. 264890; 264894 i 264898.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvratima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarne hlađenje: da

Sustav: QC

Promjer: 20 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: SDQCL

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 0702..

Kut rezne oštrice: 107,5 stupanj

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} : 24 mm

Udaljenost vrha od osi: 13 mm

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	269023 1
-----------------------------	----------

Seriya	Master Mute
Sustav	QC
Promjer	20 mm
Udaljenost vrha od osi	13 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	24 mm
Kut rezne oštrice	107,5 stupanj
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SDQCL
Ukupna duljina L	20 mm
Primjena	lijeva
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Stezni vijak tip 1	269023 1
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Stezni vijak	269431
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500