



Ljepljiva traka od PVC-a mekano, boja: BLACK



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083641 BLACK
GTIN	50051115688244
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ 471F može se upotrebljavati za označavanje opasnih područja i hodnika, za prekrivanje kod radova lakiranja, označavanja bojom ili bojanja ukrasnih lajsni. Prianja na najrazličitije površine i može se postaviti brzo, bez kapanja, bez sušenja i čišćenja i može se ponovno skinuti bez ostataka ljepila.

3M™ trake u boji za podne oznake optimalno su prikladne za područje održavanja zgrada i za povećanje sigurnosti u postrojenjima. Posebna struktura PVC ljepljivih traka odolijeva ogrebotinama, abrazijama, razgradnji kao i većini kemikalija. Lako se obrađuje, vrlo lako prianja, čak i na neravnim površinama.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Ijepilo: Gumena smola

Boja: crna

Duljina: 33 m

Širina: 50 mm

Debljina: 0,13 mm

Tehnički opis

List s podacima

s odvajajućim slojem (liner)	ne
širina	50 mm
Rok trajanja od datuma proizvodnje	12 mjesec
Oznaka proizvođača	471F
postojanost na temperaturi do	75 °C
Vlačna čvrstoća	31,5 N/mm
relativna vlažnost u skladištu	50 %
ljepilo	Gumena smola
Temperatura skladištenja	20 °C
Debljina	0,13 mm
Snaga lijepljenja na čeliku	3,9 N/mm
Duljina	33 m
Boja	crna
Sposobnost širenja	265 %
Materijal nosača	PVC folija
vrsta lijepljive trake	jednostrano
Vrsta proizvoda	Selotejp