

**Ljepljiva traka od PVC-a mekano, boja: CLEAR****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083641 CLEAR
GTIN	50051115688237
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

3M™ 471F može se upotrebljavati za označavanje opasnih područja i hodnika, za prekrivanje kod radova lakiranja, označavanja bojom ili bojanja ukrasnih lajsni. Prianja na najrazličitije površine i može se postaviti brzo, bez kapanja, bez sušenja i čišćenja i može se ponovno skinuti bez ostataka ljepila.

3M™ trake u boji za podne oznake optimalno su prikladne za područje održavanja zgrada i za povećanje sigurnosti u postrojenjima. Posebna struktura PVC ljepljivih traka odolijeva ogrebotinama, abrazijama, razgradnji kao i većini kemikalija. Lako se obrađuje, vrlo lako prianja, čak i na neravnim površinama.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

Ljepilo: Gumena smola

Boja: prozirno

Duljina: 33 m

širina: 50 mm

Debljina: 0,13 mm

Tehnički opis

Materijal nosača	PVC folija
------------------	------------

List s podacima

Sposobnost širenja	265 %
Duljina	33 m
Vlačna čvrstoća	31,5 N/mm
širina	50 mm
Temperatura skladištenja	20 °C
relativna vlažnost u skladištu	50 %
Snaga lijepljenja na čeliku	3,9 N/mm
Oznaka proizvođača	471F
Rok trajanja od datuma proizvodnje	12 mjesec
Boja	prozirno
ljepilo	Gumena smola
Debljina	0,13 mm
vrsta ljepljive trake	jednostrano
postojanost na temperaturi do	75 °C
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Vrsta proizvoda	Selotejp