



## Ljepljiva traka od PVC-a mekano, boja: RED



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083641 RED
GTIN	051115688669
Razred artikla	08M

### Opis

#### Izvedba:

**3M™ 471F** može se upotrebljavati za označavanje opasnih područja i hodnika, za prekrivanje kod radova lakiranja, označavanja bojom ili bojanja ukrasnih lajtova. Prianja na najrazličitije površine i može se postaviti brzo, bez kapanja, bez sušenja i čišćenja i može se ponovno skinuti bez ostataka ljepljiva.

3M™ trake u boji za podne oznake optimalno su prikladne za područje održavanja zgrada i za povećanje sigurnosti u postrojenjima. Posebna struktura PVC ljepljivih traka odolijeva ogrebotinama, abrazijama, razgradnji kao i većini kemikalija. Lako se obrađuje, vrlo lako prianja, čak i na neravnim površinama.

#### Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

### Tehnički opis

Sposobnost širenja	265 %
relativna vlažnost u skladištu	50 %

Snaga lijepljenja na čeliku	3,9 N/mm
Materijal nosača	PVC folija
Duljina	33 m
Vlačna čvrstoća	31,5 N/mm
postojanost na temperaturi do	75 °C
Boja	crveno
vrsta ljepljive trake	jednostrano
širina	50 mm
Temperatura skladištenja	20 °C
s odvajajućim slojem (liner)	ne
Oznaka proizvođača	471F
Debljina	0,13 mm
ljepilo	Gumena smola
Rok trajanja od datuma proizvodnje	12 mjesec
Vrsta proizvoda	Selotejp