

**Garant****GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: QC/25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264834 QC/25
GTIN	4251414902558
Razred artikla	29D

**Opis****Odgovara:**

Držači za unutarnje tokarenje br. 264890; 264894 i 264898.

**Napomena:**

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: QC

Promjer: 20 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: SDUCR

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 11T3..

Kut rezne oštrice: 93 stupanj

Minimalni  $\varnothing$  prebušenja  $D_{min}$ : 26 mm

Udaljenost vrha od osi: 15 mm

**Tehnički opis**

Promjer	20 mm
Serijska	Master Mute

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Kut rezne oštrice	93 stupanj
Ukupna duljina L	20 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	26 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SDUCR
Vijak za izmjenjivu pločicu	269023 2
Udaljenost vrha od osi	15 mm
Sustav	QC
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

## Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Stezni vijak tip 2	269023 2
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Stezni vijak	269432
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500