

Garant**GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, lijeva, sustav / veličina pločice: QC/25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264835 QC/25
GTIN	4251414902640
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Držači za unutarnje tokarenje br. 264890; 264894 i 264898.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvratima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: QC

Promjer: 20 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: SDUCL

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 11T3..

Kut rezne oštrice: 93 stupanj

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} : 26 mm

Udaljenost vrha od osi: 15 mm

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	15 mm
------------------------	-------

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	26 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Vijak za izmjenjivu pločicu	269023 2
Ukupna duljina L	20 mm
Sustav	QC
Seriya	Master Mute
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SDUCL
Promjer	20 mm
Kut rezne oštrice	93 stupanj
Primjena	lijeva
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Stezni vijak tip 2	269023 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Stezni vijak	269432
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500