

Garant**GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: QC/24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264834 QC/24
GTIN	4251414902510
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Držači za unutarnje tokarenje br. 264890; 264894 i 264898.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: QC

Promjer: 20 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: SDUCR

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 0702..

Kut rezne oštrice: 93 stupanj

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} : 24 mm

Udaljenost vrha od osi: 13 mm

Tehnički opis

Serijski naziv	Master Mute
Sustav	QC

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	24 mm
Ukupna duljina L	21 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Promjer	20 mm
Kut rezne oštrice	93 stupanj
Udaljenost vrha od osi	13 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SDUCR
Vijak za izmjenjivu pločicu	269023 1
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Stezni vijak tip 4	269022 4
Stezni vijak	269407
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Stezni vijak tip 1	269023 1
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500