

Garant
GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, lijeva, sustav / veličina pločice: QC/24

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	264835 QC/24
GTIN	4251414902602
Razred artikla	29D

Opis
Odgovara:

Držači za unutarnje tokarenje br. 264890; 264894 i 264898.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvratima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: QC

Promjer: 20 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: SDUCL

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 0702..

Kut rezne oštrice: 93 stupanj

Minimalni Ø predbušenja D_{min} : 24 mm

Udaljenost vrha od osi: 13 mm

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	269023 1
-----------------------------	----------

Ukupna duljina L	21 mm
Sustav	QC
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 0702..
Kut rezne oštrice	93 stupanj
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Serija	Master Mute
Promjer	20 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	24 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SDUCL
Primjena	lijeva
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Stezni vijak	269407
Stezni vijak tip 4	269022 4
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Stezni vijak tip 1	269023 1
Momentni odvijač sa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500