

3M**Traka za zatvaranje pritiskom DUAL-LOCK™, tip: SJ354D****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083690 SJ354D
GTIN	4001895502330
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

3M™ sustavi pričvršćivanja koji se mogu opetovano otvarati i zatvarati alternativa su tradicionalnim metodama pričvršćivanja poput spajanja vijcima, zakovicama, čavlima ili stezaljkama.

DUAL-LOCK za **povišenu vlačnu čvrstoću, lako i brzo otvaranje** jednostavnim pokretom kao kod guljenja.

Tehnički opis

Boja	crna
širina	25 mm
Debljina	5,7 mm
Oznaka proizvođača	SJ354X
Duljina	5 m
Ijepilo	Akrilat
Ijepilo	Sintetički kaučuk
Područje primjene	unutarnje područje

Broj mogućnosti ponovnog zatvaranja	1000
postojanost na temperaturi do	-30 - 70 °C
Snaga lijepljenja na čeliku	2,1 N/mm
najkraći rok trajanja	12 mjesec
Temperatura skladištenja	20 °C
vrsta ljepljive trake	Vrpca na čičak
relativna vlažnost u skladištu	50 °C
Vrsta proizvoda	Selotejp