

**Garant****GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, lijeva, sustav / veličina pločice: QC/28****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 264835 QC/28  |
| GTIN           | 4251414902770 |
| Razred artikla | 29D           |

**Opis****Odgovara:**

Držači za unutarnje tokarenje br. 264890; 264894 i 264898.

**Napomena:**

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim priхватima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: QC

Promjer: 20 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: STUCL

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: TC.. 1102..

Kut rezne oštrice: 93 stupanj

Minimalni Ø predbušenja  $D_{min}$ : 24 mm

Udaljenost vrha od osi: 13 mm

**Tehnički opis**

|         |       |
|---------|-------|
| Promjer | 20 mm |
|---------|-------|

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Kut rezne oštrice                     | 93 stupanj  |
| Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$     | 24 mm       |
| Serija                                | Master Mute |
| ISO kod izmjenjiva rezna glava        | STUCL       |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | TC.. 1102.. |
| Ukupna duljina L                      | 20 mm       |
| Vijak za izmjenjivu pločicu           | 269023 2    |
| Sustav                                | QC          |
| Udaljenost vrha od osi                | 13 mm       |
| Primjena                              | lijeva      |
| Unutarnje hlađenje                    | da          |
| Vrsta proizvoda                       | Rezna glava |

## Pribor

|   |            |
|---|------------|
| Stezni vijak  | 269407     |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8                                  | 674248 TX8 |
| Stezni vijak tip 4  | 269022 4   |
| Stezni vijak tip 2  | 269023 2   |
| Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica<br>maks. stezni moment 500 cNm | 659906 500 |
| Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica<br>maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |