

**Garant****GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: QC/28****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264834 QC/28
GTIN	4251414902725
Razred artikla	29D

**Opis****Odgovara:**

Držači za unutarnje tokarenje br. 264890; 264894 i 264898.

**Napomena:**

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: QC

Promjer: 20 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: STUCR

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: TC.. 1102..

Kut rezne oštrice: 93 stupanj

Minimalni  $\varnothing$  predbušenja  $D_{min}$ : 24 mm

Udaljenost vrha od osi: 13 mm

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	13 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	269023 2

Promjer	20 mm
Kut rezne oštrice	93 stupanj
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$	24 mm
Ukupna duljina L	20 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	STUCR
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	TC.. 1102..
Serija	Master Mute
Sustav	QC
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

## Pribor

Stezni vijak	269407
Stezni vijak tip 2	269023 2
Stezni vijak tip 4	269022 4
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500