

3M**Traka za zatvaranje pritiskom DUAL-LOCK™, tip: SJ3540****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	083697 SJ3540
GTIN	50021200658124
Razred artikla	08M

Opis**Izvedba:**

3M™ sustavi pričvršćivanja koji se mogu opetovano otvarati i zatvarati alternativa su tradicionalnim metodama pričvršćivanja poput spajanja vijcima, zakovicama, čavlima ili stezaljkama.

DUAL-LOCK za **povišenu vlačnu čvrstoću, lako i brzo otvaranje** jednostavnim pokretom kao kod guljenja.

Tehnički opis

Duljina	45,7 m
Debljina	5,7 mm
širina	25 mm
Boja	crno
Oznaka proizvođača	SJ3540
ljepilo	Sintetički kaučuk

Područje primjene	unutarnje područje
Broj mogućnosti ponovnog zatvaranja	1000
postojanost na temperaturi do	-30 - 70 °C
relativna vlažnost u skladištu	50 °C
vrsta ljepljive trake	Vrpca na čičak
Temperatura skladištenja	20 °C
najkraći rok trajanja	12 mjesec
Vrsta proizvoda	Selotejp