

Garant**GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, lijeva, sustav / veličina pločice: QC/30****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 264835 QC/30 |
| GTIN | 4251414902978 |
| Razred artikla | 29D |

Opis**Odgovara:**

Držači za unutarnje tokarenje br. 264890; 264894 i 264898.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim priхватima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: QC

Promjer: 20 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: SVUCL

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: VC.. 1103..

Kut rezne oštrice: 93 stupanj

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} : 26 mm

Udaljenost vrha od osi: 16 mm

Tehnički opis

| | |
|-------------------|------------|
| Kut rezne oštrice | 93 stupanj |
|-------------------|------------|

| | |
|---|-------------|
| Udaljenost vrha od osi | 16 mm |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice | VC.. 1103.. |
| Sustav | QC |
| ISO kod izmjenjiva rezna glava | SVUCL |
| Promjer | 20 mm |
| Vijak za izmjenjivu pločicu | 269023 1 |
| Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} | 26 mm |
| Ukupna duljina L | 20 mm |
| Serija | Master Mute |
| Primjena | lijeva |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Rezna glava |

Pribor

| | |
|---|------------|
| Stezni vijak tip 1 | 269023 1 |
| Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8 | 674248 TX8 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7 | 269028 7 |
| Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni | 269413 |
| Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659906 500 |
| Momentni odvijač sa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm | 659957 500 |