

Garant**GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: QC/30****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264834 QC/30
GTIN	4251414902947
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Držači za unutarnje tokarenje br. 264890; 264894 i 264898.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvatima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarnje hlađenje: da

Sustav: QC

Promjer: 20 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: SVUCR

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: VC.. 1103..

Kut rezne oštrice: 93 stupanj

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} : 26 mm

Udaljenost vrha od osi: 16 mm

Tehnički opis

ISO kod izmjenjiva rezna glava	SVUCR
Serija	Master Mute

Sustav	QC
Ukupna duljina L	20 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 1103..
Vijak za izmjenjivu pločicu	269023 1
Udaljenost vrha od osi	16 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	26 mm
Promjer	20 mm
Kut rezne oštrice	93 stupanj
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Stezni vijak tip 1	269023 1
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 7	269028 7
Set vijaka za izmjenjive rezne pločice 10-dijelni	269413
Momentni odvijač sa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500