



Ljepljiva traka od PVC-a, boja: GREEN



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	083636 GREEN
GTIN	50021200456768
Razred artikla	08M

Opis

Izvedba:

3M™ 764i može se koristiti u područjima primjene koja nisu kritična, primjerice za označavanje u boji i povezivanje. Otporan je na koroziju, fleksibilan, otporan na trošenje, savitljiv, jednostavno se postavlja i otporan je na tekućine.

3M™ trake u boji za podne oznake optimalno su prikladne za područje održavanja zgrada i za povećanje sigurnosti u postrojenjima. Posebna struktura PVC ljepljivih traka odolijeva ogrebotinama, abrazijama, razgradnji kao i većini kemikalija. Lako se obrađuje, vrlo lako prijanja, čak i na neravnim površinama.

Napomena:

Navedeni najkraći rok trajanja 3M™ proizvoda odnosi se na pridržavanje propisanih smjernica za skladištenje.

ljepilo: Prirodni kaučuk

Boja: zeleno

Duljina: 33 m

širina: 50 mm

Debljina: 0,125 mm

Tehnički opis

List s podacima

Vlačna čvrstoća	2,28 N/mm
vrsta ljepljive trake	jednostrano
Rok trajanja od datuma proizvodnje	12 mjesec
Debljina	0,125 mm
Snaga lijepljenja na čeliku	0,21 N/mm
postojanost na temperaturi do	29 °C
Materijal nosača	PVC folija
Oznaka proizvođača	764i
Boja	zeleno
Sposobnost širenja	180 %
širina	50 mm
Duljina	33 m
relativna vlažnost u skladištu	50 %
Temperatura skladištenja	20 °C
s odvajajućim slojem (liner)	ne
ljepilo	Prirodni kaučuk
Vrsta proizvoda	Selotejp