

**Garant****GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: ST/1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264826 ST/1
GTIN	2050002058118
Razred artikla	29D

**Opis****Odgovara :**

Držači za unutarnje tokarenje br. 320102; 320103; 320407 i 320408.

Unutarnje hlađenje: da

Promjer: 25 mm

ISO kod izmjenjive rezne glave: PCLNR

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: CN.. 1204..

Kut rezne oštrice: 95 stupanj

Minimalni  $\varnothing$  predbušenja  $D_{min}$ : 32 mm

Udaljenost vrha od osi: 17 mm

**Tehnički opis**

Promjer	25 mm
Podložna pločica	320610 P01
Veličina pločice	12 mm
Koljenasta poluga	320612 P01
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..

Udaljenost vrha od osi	17 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	PCLNR
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{\min}$	32 mm
Ukupna duljina L	35 mm
Dodjeljivanje okretne ploče	lijevo i neutralno
Klin s oprugom	320618 P01
Vijak koljenaste poluge	320611 P01
Kut rezne oštrice	95 stupanj
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

## Pribor

Stezni vijak br. 3 tip P01	320611 P01
Koljenasta poluga br. 4 tip P01	320612 P01
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P01	320610 P01
Umetak br. 7 tip P01	320618 P01