

**Garant**
**GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: ST/2**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264826 ST/2
GTIN	2050002058125
Razred artikla	29D

**Opis**
**Odgovara :**

Držači za unutarnje tokarenje br. 320102; 320103; 320407 i 320408.

Unutarnje hlađenje: da

Promjer: 32 mm

ISO kod izmjenjive rezne glave: PCLNR

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: CN.. 1204..

Kut rezne oštrice: 95 stupanj

Minimalni  $\varnothing$  predbušenja  $D_{min}$ : 40 mm

Udaljenost vrha od osi: 22 mm

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Dodjeljivanje okretne ploče	lijevo i neutralno
Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$	40 mm
Udaljenost vrha od osi	22 mm
Vijak koljenaste poluge	320611 P01

Koljenasta poluga	320612 P01
ISO kod izmjenjiva rezna glava	PCLNR
Podložna pločica	320610 P01
Ukupna duljina L	35 mm
Veličina pločice	12 mm
Klin s oprugom	320618 P01
Promjer	32 mm
Kut rezne oštrice	95 stupanj
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

---

## Pribor

Koljenasta poluga br. 4 tip P01	320612 P01
Stezni vijak br. 3 tip P01	320611 P01
Umetak br. 7 tip P01	320618 P01
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P01	320610 P01