

SWISS TOOLS

Izmjenjiva rezna glava, lijeva, Sustav/tip: ST/1**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264827 ST/1
GTIN	2050002059283
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Prihvati držača za tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

Tehnički opis

ISO kod izmjenjiva rezna glava	PCLNL
Podložna pločica	320610 P01
Klin s oprugom	320618 P01
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Koljenasta poluga	320612 P01
Veličina pločice	12 mm
Ukupna duljina L	35 mm
Vijak koljenaste poluge	320611 P01
Promjer	25 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm

Dodjeljivanje okretne ploče	desno i neutralno
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	32 mm
Kut rezne oštrice	95 stupanj
Primjena	lijeva
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Stezni vijak br. 3 tip P01	320611 P01
Umetak br. 7 tip P01	320618 P01
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P01	320610 P01
Koljenasta poluga br. 4 tip P01	320612 P01