

SWISS TOOLS

Izmjenjiva rezna glava, lijeva, Sustav/tip: ST/8**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264827 ST/8
GTIN	2050002059320
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Prihvati držača za tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

Tehnički opis

ISO kod izmjenjiva rezna glava	SCLCL
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	50 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Promjer	40 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	320620 S01
Dodjeljivanje okretne ploče	desno i neutralno
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Veličina pločice	12 mm
Ukupna duljina L	40 mm
Kut rezne oštrice	95 stupanj

Primjena	lijeva
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava