

SWISS TOOLS

Izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: ST/9**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264826 ST/9
GTIN	2050002058194
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Držači za unutarne tokarenje br. 264910; 264930; 264934 i 264938.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvratima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarnje hlađenje: da

Promjer: 25 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: SDQCR

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: DC.. 11T3..

Kut rezne oštrice: 107,5 stupanj

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} : 32 mm

Udaljenost vrha od osi: 17 mm

Tehnički opis

Vijak za izmjenjivu pločicu	320626 S05/07
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	32 mm
Veličina pločice	11 mm

Ukupna duljina L	35 mm
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Dodjeljivanje okretne ploče	lijevo i neutralno
Promjer	25 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SDQCR
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Kut rezne oštrice	107,5 stupanj
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Torx vijak br. 2 tip 2	320624 2
------------------------	----------