

SWISS TOOLS

Izmjenjiva rezna glava, lijeva, Sustav/tip: ST/7**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264827 ST/7
GTIN	2050001912213
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Prihvati držača za tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	40 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SCLCL
Ukupna duljina L	35 mm
Dodjeljivanje okretne ploče	desno i neutralno
Promjer	32 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	320620 S01
Veličina pločice	12 mm
Kut rezne oštrice	95 stupanj

Primjena	lijeva
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava