

Garant**GARANT Master Mute izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: ST/8****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264826 ST/8
GTIN	2050002058187
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara :**

Držači za unutarnje tokarenje br. 320102; 320103; 320407 i 320408.

Unutarnje hlađenje: da

Promjer: 40 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: SCLCR

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: CC.. 1204..

Kut rezne oštrice: 95 stupanj

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} : 50 mm

Udaljenost vrha od osi: 27 mm

Tehnički opis

Ukupna duljina L	40 mm
Veličina pločice	12 mm
Dodjeljivanje okretne ploče	lijevo i neutralno
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SCLCR
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..

Minimalni Ø predbušenja D_{min}	50 mm
Promjer	40 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	320620 S01
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Kut rezne oštrice	95 stupanj
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Torx vijak br. 2 tip 2	320620 2
------------------------	----------