

SWISS TOOLS

Izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: ST/3



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	264826 ST/3
GTIN	2050002058132
Razred artikla	29D

Opis

Odgovara:

Držači za unutarnje tokarenje br. 264910; 264930; 264934 i 264938.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvratima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarnje hlađenje: da

Promjer: 40 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: PCLNR

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: CN.. 1204..

Kut rezne oštrice: 95 stupanj

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} : 50 mm

Udaljenost vrha od osi: 27 mm

Tehnički opis

Koljenasta poluga	320612 P01
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Klin s oprugom	320618 P01

Veličina pločice	12 mm
Promjer	40 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	PCLNR
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	50 mm
Ukupna duljina L	40 mm
Dodjeljivanje okretne ploče	lijevo i neutralno
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Vijak koljenaste poluge	320611 P01
Podložna pločica	320610 P01
Kut rezne oštrice	95 stupanj
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Koljenasta poluga br. 4 tip P01	320612 P01
Izmjenjiva pločica br. 1 tip P01	320610 P01
Stezni vijak br. 3 tip P01	320611 P01
Umetak br. 7 tip P01	320618 P01