

SWISS TOOLS

Izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: ST/6**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264826 ST/6
GTIN	2050002058163
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Držači za unutarne tokarenje br. 264910; 264930; 264934 i 264938.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim prihvratima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Unutarnje hlađenje: da

Promjer: 25 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: SCLCR

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: CC.. 1204..

Kut rezne oštrice: 95 stupanj

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min} : 32 mm

Udaljenost vrha od osi: 17 mm

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	17 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..
Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	32 mm

Vijak za izmjenjivu pločicu	320620 S01
Ukupna duljina L	35 mm
Veličina pločice	12 mm
Promjer	25 mm
Dodjeljivanje okretne ploče	lijevo i neutralno
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SCLCR
Kut rezne oštrice	95 stupanj
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Torx vijak br. 2 tip 2	320620 2
------------------------	----------