

SWISS TOOLS

Izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: ST/7**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264826 ST/7
GTIN	2050002058170
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Držači za unutarnje tokarenje br. 320102; 320103; 320407 i 320408.

Unutarnje hlađenje: da

Promjer: 32 mm

ISO kod izmjenjiva rezna glava: SCLCR

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: CC.. 1204..

Kut rezne oštrice: 95 stupanj

Minimalni Ø predbušenja D_{min} : 40 mm

Udaljenost vrha od osi: 22 mm

Tehnički opis

Veličina pločice	12 mm
Vijak za izmjenjivu pločicu	320620 S01
Promjer	32 mm
Udaljenost vrha od osi	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CC.. 1204..

ISO kod izmjenjiva rezna glava	SCLCR
Dodjeljivanje okretne ploče	lijevo i neutralno
Minimalni \varnothing predbušnja D_{\min}	40 mm
Ukupna duljina L	35 mm
Kut rezne oštrice	95 stupanj
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava

Pribor

Torx vijak br. 2 tip 2	320620 2
------------------------	----------