

Garant GRIDLINE

**Radionički stol s pokretnim postoljem, visina 950 mm s Multiplex pločom od bukovine, 20×20G, duljina ploče: 1500mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	923644 1500
GTIN	4062406264925
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Radionički stol sa stabilnom čeličnom 4-kutnom cijevnom konstrukcijom. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75 kg. **Sustav otključavanja pojedinačnih ladica jednom rukom** sprječava otvaranje ladice tijekom transporta. Pokretna oprema s 2 zakretna i 2 fiksna kotačića Ø100 mm s čvrstom gumenom prevlakom. Radionički stol ravnomjerno se podiže, odnosno spušta, pomoću 2K-Haptoprene® ručke, što omogućuje potpunu stabilnost na mjestu upotrebe, odnosno jednostavan transport. Nosivost pokretne opreme je do **400 kg** (radionički stol uključujući sadržaj). Noge s plastičnim zaštitama, koje ne oštećuju pod. Korpus ladice 24G s centralnim zaključavanjem s pomoću cilindrične brave.

**Plasman:**

Visina vrata (lijevo) mm: 625

Broj polica s namjestivom visinom (lijevo): 1

Visina prednje strane ladice (desno) mm: 100, 125, 150, 250

**Lakiranje:**

Korpus, podnožja i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica antracit RAL 7016, **pokretno postolje uvijek antracit RAL 7016** (bez mogućnosti konfiguracije), **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Tehnički opis**

maksimalna nosivost vozne naprave	400 kg
-----------------------------------	--------

Radna ploča duljina	1500 mm
Korisna širina ladica u G	20
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Kučište ladice, korisna visina	625 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Podgradnja dubina	700 mm
Visina	950 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Podgradnja širina	1300 mm
Radna ploča debljina	50 mm
Težina	173 kg
Korisna površina ladice u G	20×20
Radna ploča dubina	750 mm
Vrsta utikača, ulaz	F
Nazivni napon	250 V
Izvedba konstrukcije	Konstrukcija od čelične cijevi
Debljina materijala	1 mm
Radionički stol, visina	950 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu)	400 kg
Debljina pločica	50 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	pokretni radni stol

