

Garant GRIDLINE

Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s lijeve strane / ladicama, 20×20G, visina/broj ladic: 900/2**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927612 900/2
GTIN	4062406265014
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Vrata se otvaraju s lijeve strane.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75, 75

Visina vrata mm: 625

Broj polica, podesivih po visini: 1

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Vel. 600 i 700 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

Tehnički opis

Korisna površina za ladice	150 mm
Vrata, korisna visina	625 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Visina vrata	625 mm
Korisna širina ladica u G	20
Dubina	650 mm
Korisna površina ladice u G	Stezni držač
širina	600 mm
Broj ladica	2
Broj vrata	1
Težina	52 kg
Korisna dubina ladica	500 mm
Graničnik	lijevo
Visina	900 mm
Korisna širina	550 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s lijeve strane, za individualno opremanje ladicama visina / visina vrata 900/625 mm	927727 900/625
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10