

Garant GRIDLINE

**Korpus 16G s vratima koja se otvaraju s lijeve strane, za individualno opremanje ladicama, 12×20G, visina / visina vrata: 600/425mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927422 600/425
GTIN	4062406264963
Razred artikla	9GG

**Opis****Izvedba:**

Korpus 16G za individualno opremanje ladicama, u stabilnoj čeličnoj konstrukciji. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Vrata se otvaraju s lijeve strane.

**Plasman:**

Broj polica, podesivih po visini: 1

**Lakiranje:**

Korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Prilikom opremanja korpusa s ladicama potrebno je pripaziti na to da zbroj pojedinih prednjih visina ladica daje korisnu visinu korpusa.

Vel. 600/425 i 700/525 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

**Tehnički opis**

Dubina u G	20
Broj vrata	1

Visina vrata	425 mm
Broj polica, podesivih po visini	1
Vrata, korisna visina	425 mm
Širina u G	12
Graničnik	lijevi
Visina	600 mm
Korisna površina za ladice	75 mm
Težina	20 kg
Dubina	650 mm
Korisna širina	350 mm
širina	400 mm
Izvedba	za individualno opremanje
Debljina materijala	1 mm
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	25 mm
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	12x20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

## Pribor

Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Fiksna polica, pocinčana tip 1	927515 1
Kuke za radioničke stolove s policama tip 12	927094 12