

Garant GRIDLINE

Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s lijeve strane / ladicama, 20×20G, visina/broj ladicu: 900/3**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927612 900/3
GTIN	4062406265021
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Vrata se otvaraju s lijeve strane.

Plasman:

Visina prednje strane ladicu mm: 75, 75, 100

Visina vrata mm: 525

Broj polica, podesivih po visini: 1

Lakiranje:

Korpus i korpus ladicu svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladicu i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladicu bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Vel. 600 i 700 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

Tehnički opis

Vrata, korisna visina	525 mm
Visina	900 mm
Korisna površina ladice u G	Stezni držač
Graničnik	lijevo
Prednja visina ladica	75 mm
Prednja visina ladica	100 mm
Prednja visina ladica	75 mm
Težina	61 kg
Visina vrata	525 mm
širina	600 mm
Broj vrata	1
Korisna širina ladica u G	20
Broj ladica	3
Korisna širina ladica	500 mm
Korisna širina	550 mm
Dubina	650 mm
Korisna dubina ladica	500 mm
Korisna površina za ladice	250 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Nosivost ladice/izvlačne police	75 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atribut imena proizvoda	20x20G
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
Ladica Prednja visina ladice 75 mm	927800 75
Ladica Prednja visina ladice 100 mm	927800 100
Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s lijeve strane, za individualno opremanje ladicama visina / visina vrata 900/525 mm	927727 900/525
Maska za bravu za GridLine tip KO21	914227 KO21
Završne kapice za ručke 20 komada tip 10	951025 10