

Garant GRIDLINE

**Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s lijeve strane, visina/broj ladica: 600****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 927617 600    |
| GTIN           | 4062406265038 |
| Razred artikla | 9GG           |

**Opis****Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Vrata se otvaraju s lijeve strane.

**Plasman:**

Visina vrata mm: 525

Broj polica, podesivih po visini: 1

**Lakiranje:**

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

**Napomena:**

Vel. 600 i 700 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

**Tehnički opis**

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Vrata, korisna visina | 525 mm |
| Korisna širina        | 550 mm |

|   |   |
|---|---|
| Dubina  | 650 mm  |
| Broj vrata  | 1   |
| Broj ladica                                       | 0   |
| širina  | 600 mm  |
| Visina vrata                                      | 525 mm  |
| Korisna visina                                    | 525 mm  |
| Visina  | 600 mm  |
| Težina  | 26 kg   |
| Graničnik   | lijevo  |
| Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 %   |
| Kut otvaranja vrata                               | 180 stupanj   |
| Cilindrična brava sa zatikom                      | modularni utični uložak   |
| Odabir boje                                       | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,<br>5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Vrsta proizvoda                                   | Kućište radne klupe   |

---

## Pribor

|                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| Pomična ručka za GridLine tip KO12 | 914226 KO12 |
|------------------------------------|-------------|