

Garant GRIDLINE

Korpus 24G s vratima koja se otvaraju s lijeve strane, visina/broj ladica: 900**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	927617 900
GTIN	4062406265069
Razred artikla	9GG

Opis**Izvedba:**

Korpus ladice stabilne čelične konstrukcije. **100% izvlačne ladice** s diferencijalnim vodilicama i nosivosti od 75kg. **Aluminijske ručke** sa zamjenjivim trakama za označavanje na koje se može ponovno pisati. Centralno zaključavanje s pomoću cilindrične brave.

Vrata se otvaraju s lijeve strane.

Plasman:

Visina vrata mm: 800

Broj polica, podesivih po visini: 1

Lakiranje:

Korpus i korpus ladica svjetlosive boje RAL 7035, fronte ladica i vrata antracit boje RAL 7016, **praškasto lakirano. Korpus ladica bez mogućnosti konfiguracije, uvijek svjetlosive boje RAL 7035.**

Napomena:

Vel. 600 i 700 prikladne samo za Ready-to-go radne stolove.

Tehnički opis

Graničnik	lijevo
Korisna visina	800 mm

Širina	600 mm
Visina vrata	800 mm
Broj vrata	1
Dubina	650 mm
Korisna širina	550 mm
Težina	34 kg
Vrata, korisna visina	800 mm
Broj ladica	0
Visina	900 mm
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Kut otvaranja vrata	180 stupanj
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Odabir boje	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Vrsta proizvoda	Kućište radne klupe

Pribor

Pomična ručka za GridLine tip KO12	914226 KO12
------------------------------------	-------------