

SWISS TOOLS

Izmjenjiva rezna glava, desna, Sustav/tip: ST/11**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264826 ST/11
GTIN	2050002059214
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Prihvati držača za tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjive pločice na upit.

Napomena:

Moguća je kombinacija svih izmjenjivih reznih glava sa svim priхватima držača za tokarenje unutar istog sustava (GL, QC, DM).

Tehnički opis

Udaljenost vrha od osi	27 mm
Veličina pločice	11 mm
Dodjeljivanje okretne ploče	lijevo i neutralno
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SDQCR
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Ukupna duljina L	40 mm
Promjer	40 mm

Minimalni \varnothing predbušenja D_{min}	50 mm
Kut rezne oštrice	107,5 stupanj
Primjena	desna
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava