

SWISS TOOLS

Izmjenjiva rezna glava, lijeva, Sustav/tip: ST/11**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	264827 ST/11
GTIN	2050002059351
Razred artikla	29D

Opis**Odgovara:**

Prihvati držača za tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

Zamjenski dio:

Vijak za izmjenjive pločice na upit.

Tehnički opis

Promjer	40 mm
ISO kod izmjenjiva rezna glava	SDQCL
Veličina pločice	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	DC.. 11T3..
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	50 mm
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Dodjeljivanje okretne ploče	desno i neutralno
Ukupna duljina L	40 mm

Kut rezne oštrice	107,5 stupanj
Primjena	lijeva
Unutarje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Rezna glava