

SWISS TOOLS

**Izmjenjiva rezna glava, lijeva, Sustav/tip: ST/13****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 264827 ST/13  |
| GTIN           | 2050002059375 |
| Razred artikla | 29D           |

**Opis****Odgovara:**

Prihvati držača za tokarenje br. 320102, 320104, 320407, 320409 i 320410.

**Zamjenski dio:**

Vijak za izmjenjive pločice na upit.

**Tehnički opis**

|   |                   |
|---|-------------------|
| Veličina pločice                              | 11 mm             |
| Minimalni $\varnothing$ predbušenja $D_{min}$ | 40 mm             |
| Udaljenost vrha od osi                        | 22 mm             |
| Promjer                                       | 32 mm             |
| ISO kod izmjenjiva rezna glava                | SDUCL             |
| Dodjeljivanje okretne ploče                   | desno i neutralno |
| Ukupna duljina L                              | 35 mm             |
| odgovarajuće izmjenjive rezne pločice         | DC.. 11T3..       |

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Kut rezne oštrice | 93 stupanj  |
| Primjena          | lijeva      |
| Unutarje hlađenje | da          |
| Vrsta proizvoda   | Rezna glava |